



Yksiosaiset poraistukat, VDI 20, Kiinnitysalue: 1-13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Tuoteluokka	36D

Kuvaus

Malli:

- Jäähdytysaineen syöttö paikoitusreiästä.
- Suurin jäähdytysainepaine 50 bar.

Käyttö:

NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Huomautus:**Tuote Wezel:**

Jäähdytysainepaineen oltava vähintään 4 baaria.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus l_1	81 mm
Kiristysavain	6-kulma
Istukan ulko- \varnothing d_1	43 mm
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
VDI-koko	VDI 20
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
Tuotetyyppi	VDI-yksiosainen poraistukka

