

HAINBUCH**Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 80, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva):
72mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329944 72 |
| GTIN | 2050001924094 |
| Tuoteluokka | 33H |

Kuvaus

Malli:

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Kiinn.Ø | 72 mm |
| Kovuus | 60 HR |
| profiili | pyöreä |
| Puristuspinna | Poikittais- ja pitkittäisurat |

| | |
|-------------|-------------|
| Pituus L | 53 mm |
| Sovitin | SK 80 |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |