




## Lyhytreikäporan pidin VARIA, V3, Kiinnitys-Ø D1: 8mm



### Tilaustiedot

|              |          |
|--------------|----------|
| Tilausnumero | 319821 8 |
| GTIN         |          |
| Tuoteluokka  | 33E      |

### Kuvaus

#### Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

#### Käyttö:

Vääntötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

#### Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V3, V4 ja V5 arvolla 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Erikoislyhyt malli pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 8 mm  |
| Ulkonema A-mitta           | 17 mm |
| Ulko-Ø D                   | 25 mm |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sovitin     | V3            |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |