



Varia-kiristysholkki VARIA VX4, VX4, ER-kiristysholkkikoolle: 25



Tilaustiedot

Tilausnumero	319804 25
GTIN	2050001743480
Tuoteluokka	33E

Kuvaus

Malli:

VX – Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta.

Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle on 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	30 mm
ER-kiristysholkeille	25

Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	VX4
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka