

HAINBUCH**Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 80, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva):
65mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	329944 65
GTIN	2050001924025
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	65 mm
profiili	pyöreä
Puristuspinta	Poikittais- ja pitkittäisurat
Kovuus	60 HR

Pituus L	53 mm
Sovitin	SK 80
Tuotetyyppi	Kiristyspää