

**HAINBUCH****Kiristyspää tasainen, Top 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 47,5mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	329970 47,5
GTIN	2050001926418
Tuoteluokka	33H

## Kuvaus

**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**  
Sileä malli hienotyöstöä varten.

**Etu:**

- **25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.**
- **Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.**
- **Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Suositus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

**Huomautus:**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	47,5 mm
---------	---------

Kovuus	60 HR
Puristuspinta	tasainen
profiili	pyöreä
Pituus L	49 mm
Sovitin	Top 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää