

HAINBUCH**Kiristyspää tasainen, Top 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 9,5mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329970 9,5 |
| GTIN | 2050001926760 |
| Tuoteluokka | 33H |

Kuvaus

Malli:

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**
Sileä malli hienotyöstöä varten.

Etu:

- **25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.**
- **Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.**
- **Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Suositus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------|--------|
| Kiinn.Ø | 9,5 mm |
|---------|--------|

| | |
|---------------|-------------|
| Kovuus | 60 HR |
| Puristuspinta | tasainen |
| profiili | pyöreä |
| Pituus L | 49 mm |
| Sovitin | Top 65 |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |