



Akkuporavasara, Tyyppi: M12CH4



Tilaustiedot

Tilausnumero	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- **Voimakkaat poravasarat, joissa on pneumaattinen iskumekanismi.**
- **Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.**
- **Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto ja kierroslukuelektronikka.**

12 V / 4,0 Ah Red Li-ioni-akkuporavasara, harjaton POWERSTATE EC -moottori, suunniteltu erityisesti Ø 4 – Ø 10 mm:n reikien poraamiseen betoniin ja muurattuihin rakenteisiin. Redlink Plus -elektronikka – ylikuormasuoja pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

Etu:

Harjaton POWERSTATE™-moottori.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikalaturi, 2 × 18V akku, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen numeroista 073808 ja 073840.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	13 mm
Paino	1,9 kg

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Valmistajamerkintä	M12CH-402X
akun jännite	12 V
Suurin iskutiheys	6575 min ⁻¹
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	4,4 m/s ²
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Työkalunpitimen muoto	SDS-plus
Akkukapasiteetti	4 Ah
Iskuenergia	1,1 J
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Kierroslukualue	0 - 900 min ⁻¹
Varsi	SDS Plus
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 10 mm	787060 10
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Kovametalli-monikäyttöporan Bit-teräsarja, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 4-10 mm	787057 4-10

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12	073815 MB12
Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja Poran Ø 4-10 mm	787050 4-10
Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 12 mm	787060 12
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 8 mm	787060 8
Kovametallikärkinen monikäyttöporasarjapitkä Poran Ø 6-12 mm	787055 6-12