



## Kiristyspää tasainen, Top 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 11mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329970 11     |
| GTIN         | 2050001926838 |
| Tuoteluokka  | 33H           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kiristyspäät, **pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**  
Sileä malli hienotyöstöä varten.

#### Etu:

- **25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.**
- **Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.**
- **Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.**

#### Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

#### Suositus:

**Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

#### Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

### Tekninen kuvaus

|         |       |
|---------|-------|
| Kiinn.Ø | 11 mm |
|---------|-------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Kovuus        | 60 HR       |
| profiili      | pyöreä      |
| Puristuspinta | tasainen    |
| Pituus L      | 49 mm       |
| Sovitin       | Top 65      |
| Tuotetyyppi   | Kiristyspää |