



Lyhytreikäporan pidin VARIA, V4, Kiinnitys-Ø D1: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319825 25
GTIN	4045197317711
Tuoteluokka	33E

Kuvaus

Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Vääntiötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V3, V4 ja V5 arvolla 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Eriköislyhyt malli saatavilla tilauksesta.

Ulkonema A-mitta: 33 mm

Ulko-Ø D: 42 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm
----------------------------	-------

Ulkonema A-mitta	33 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	V4
Tuotetyyppi	Weldonistukka