



Lyhytreikäporan pidin VARIA, V5, Kiinnitys-Ø D1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319829 16
GTIN	2050001077967
Tuoteluokka	33E

Kuvaus

Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Vääntötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Eriköislyhyt malli saatavilla tilauksesta. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	31 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm

Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	V5
Tuotetyyppi	Weldonistukka