



## Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat, Top 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 19mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	329974 19
GTIN	2050001927477
Tuoteluokka	33H

### Kuvaus

#### Malli:

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.** Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

#### Etu:

- **25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.**
- **Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.**
- **Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.**

#### Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

#### Suositus:

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

#### Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

### Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	19 mm
---------	-------

profiili	pyöreä
Puristuspinta	Poikittais- ja pitkittäisurat
Kovuus	60 HR
Pituus L	49 mm
Sovitin	Top 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää