

**HAINBUCH****Kiristyspää Poikittaisurat., Top 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329972 9
GTIN	2050001927286
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**  
Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

**Etu:**

- **25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.**
- **Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.**
- **Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Suositus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

**Huomautus:**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	9 mm
---------	------

Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Puristuspinta	Poikittaisurat
Pituus L	49 mm
Sovitin	Top 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää