

SWISS TOOLS

SisäSORVAUSpidin, HSK-T 40, Kiinnitys-Ø D1: 10mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318829 10
GTIN	2050001715630
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Käyttö:**

SisäSORVAUSpidinten kiinnittämiseen.
Käytettäväksi sorvaus- ja jyräkeskuksissa.

Tekninen kuvaus

L ₁	35 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Sovitin	HSK-T 40
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka