

SWISS TOOLS

Työkalunpidin aksiaalinen, 2-kertainen, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318868 25
GTIN	2050001672629
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytyslaitin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Sisäjäähdytys: kyllä

Ulkonema A-mitta: 130 mm

Kiinnityspituus L₁: 102 mm

B: 40 mm

Ulko-Ø D: 102 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₁	102 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
B	40 mm
Ulko-Ø D	102 mm

Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin