

SWISS TOOLS

SisäSORVAUSPIDIN, PSC-50, Kiinnitys-Ø D1: 16mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318887 16
GTIN	2050001714695
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
SisäSORVAUSPIDINTEN kiinnittämiseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

L ₁	48 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Sovitin	PSC-50
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

