

SWISS TOOLS

**SisäSORVAUSPIDIN, PSC-40, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318886 6
GTIN	2050001715197
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.  
SisäSORVAUSPIDINTEN kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	65 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Sovitin	PSC-40
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

