

SWISS TOOLS

Pistoterän pidin radiaalinen, HSK-T 40, Lehden korkeus H: 26 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318839 26
GTIN	2050001714732
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Käyttö:**

Pistoterien kiinnittämiseen.
Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Norma asiento: ISO 12164-3
Arbor standard: ISO 12164-3
Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
Norme de porte-outils: ISO 12164-3
Befogó szabvány: ISO 12164-3
Norma attacco: ISO 12164-3
Ulkonema A-mitta: 75 mm
L₁: 75 mm
Ulko-Ø D: 100 mm

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus H	26 mm
Ulkonema A-mitta	75 mm
L ₁	75 mm
Ulko-Ø D	100 mm

Sovitin	HSK-T 40
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä