

SWISS TOOLS

**Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle:
20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318860 20
GTIN	2050001672605
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
B	30 mm
Kiinnityspituus L ₁	75 mm
Nelikulmapitimelle	20 mm
Ulko-Ø D	80 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

