

SWISS TOOLS

**Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318860 25
GTIN	2050001673404
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

B	40 mm
Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	102 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

