

HAINBUCH**Kiristyspää pehmeä, Top 65, Alkuporauksen Ø: 20mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	329976 20
GTIN	2050001928429
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**
Pehmeä (vähennetty kovuus 40 HRC porauksessa) autom. avaukseen.

Etu:

- **25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.**
- **Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.**
- **Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Suositus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Alkuporauksen Ø	20 mm
-----------------	-------

Kovuus	60 HR
profiili	Kuusikulma
Pituus L	49 mm
Sovitin	Top 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää