



Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat, Top 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	329974 65
GTIN	2050001928399
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.** Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Etu:

- **25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.**
- **Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.**
- **Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Suositus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	65 mm
---------	-------

Puristuspinta	Poikittais- ja pitkittäisurat
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Pituus L	49 mm
Sovitin	Top 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää