

**Garant****Pikavaihtokierteitysistukka, HSK-A 63, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Tuoteluokka	31P

**Kuvaus****Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
  - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
  - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

**Käyttö:**

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

**Erikoistarvike:**

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Hylsyavain nro 309890.

**Huomautus:**

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Pituudentasaus, työntö: 10 mm

Pituudentasaus, veto: 12,5 mm

Ulko-Ø D: 60 mm

Sisä-Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Ulkonema A-mitta: 110 mm

## Tekninen kuvaus

Sisä-Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Ulko-Ø D	60 mm
Pituudentasaus, työntö	10 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335647 6
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkintä, 9-osainen	335470
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335647 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335620 12
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335430 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335430 6
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335620 11
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335647 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335430 7

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335430 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335620 14
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335647 11
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335647 9
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63	309880 63
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 16 mm	335430 16
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 12 mm	335430 12
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335620 9
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 14 mm	335647 14
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 14 mm	335430 14
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 12 mm	335647 12
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335647 16
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335620 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335620 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335620 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335620 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335647 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 16 mm	335620 16

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren  
Ø 10 mm

335430 10

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren  
Ø 8 mm

335430 8