

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, HSK-A 100, Kierteenleikkausalue: M3-12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 334656 M3-12 |
| GTIN | 4045197488565 |
| Tuoteluokka | 31P |

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
 - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
 - **GARANT**, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Hylsyavain nro 309890.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 41 mm

Sisä-Ø D₁: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|------------------|
| Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm |
| Sisä-Ø D ₁ | 19 mm |
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Ulko-Ø D | 41 mm |
| Pituudentasaus, veto | 7,5 mm |
| Kierteenleikkausalue | M3 – M12 |
| Sovitin | HSK-A 100 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Tuotetyyppi | Kierteitysisukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm | 335610 9 |
| HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 100 | 309880 100 |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 6 mm | 335420 6 |
| Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytöntä, 8-osainen | 335460 |
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm | 335645 4,5 |
| Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm | 335645 10 |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm | 335610 3,5 |
| Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm | 335610 11 |
| Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm | 335420 3,5 |
| | 335610 8 |

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 8 mm

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 8 mm

335645 8

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren
Ø 8 mm

335420 8

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren
Ø 9 mm

335420 9

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren
Ø 4,5 mm

335420 4,5

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 10 mm

335610 10

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 7 mm

335645 7

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 7 mm

335610 7

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 6 mm

335645 6

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren
Ø 7 mm

335420 7

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 9 mm

335645 9

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren
Ø 10 mm

335420 10

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 4,5 mm

335610 4,5

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin
Kierretapinvarren Ø 3,5 mm

335645 3,5

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren
Ø 11 mm

335420 11

Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren
Ø 6 mm

335610 6