

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, PSC 63, Kierteenleikkausalue: M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
 - Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
 - GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.
- Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.**

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Hylsyavain nro 309890.

Huomautus:

- **Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.**
- **Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.**

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Pituudentasaus, työntö: 7,5 mm

Pituudentasaus, veto: 7,5 mm

Ulko-Ø D: 41 mm

Sisä-Ø D₁: 19 mm

Ulkonema A-mitta: 73 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	73 mm
Pituudentasaus, veto	7,5 mm
Ulko-Ø D	41 mm
Sisä-Ø D ₁	19 mm
Kierteenleikkausalue	M3 – M12
Pituudentasaus, työntö	7,5 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335645 3,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335645 4,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335420 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335420 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335420 6
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335645 6
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335610 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335610 10
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytöntä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335420 9

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335420 11
Sarja pikavaihtopitimiä ilman turvaliukukytkintä, 8-osainen	335460
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335610 6
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335610 3,5
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335610 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335610 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335420 10
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335645 7
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335645 9
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335610 4,5
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335420 4,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335645 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335610 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335420 3,5
Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335645 10