

SWISS TOOLS

Pistoterän pidin radiaalinen, PSC-63, Lehden korkeus H: 32 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318900 32
GTIN	2050001672988
Tuoteluokka	36D

Kuvas**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Pistoterien kiinnittämiseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Ulkonema A-mitta: 60 mm

L₁: 54,5 mm

Ulko-Ø D: 102 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	60 mm
Lehden korkeus H	32 mm

L ₁	54,5 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä