

SWISS TOOLS

**Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen, PSC-50, Nelikulmapitimelle: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318922 20
GTIN	2050001715685
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	98 mm
Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	75 mm
Nelikulmapitimelle	20 mm
B	30 mm
Ulko-Ø D	80 mm
Sovitin	PSC-50
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

