



Työkalunpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 30 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319050 30
GTIN	4045197191021
Tuoteluokka	32V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Tekninen kuvaus

b ₂	35 mm
h ₅	38 mm

b ₁	70 mm
h ₆	35 mm
l ₂	40 mm
Varren Ø d ₁	30 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm
h ₂	29 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

Tarvikkeet

Asennusavain kuulasuuttimelle Koko 10

319003 10