

Garant**Eco-työkalunpidin, muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren Ø d1: 25mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319011 25
GTIN	4045197528377
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

GARANT eco – käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Tekninen kuvaus

l_2	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
l_1	16 mm
Varren Ø d ₁	25 mm

b_2	30 mm
h_2	22 mm
b_1	55 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka