

Garant**Pikavaihtokierteitysistukka, Varren Ø 25 mm, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
- Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
- GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.

Lieriövarsi, standardin DIN 1835 muk., muodot B ja E.

Käyttö:

- Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420 – 335660.

Huomautus:

- Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.
- Kierteitysistukka ei sovi sisäjähdytykseen.

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø D ₁	31 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Ulkonema A-mitta	64 mm
Ulko-Ø D	55 mm

Pituudentasaus, työntö	12,5 mm
Pituudentasaus, veto	12,5 mm
Sovitin	Varren Ø 25 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/334624-M6-20>