



Kaasujuotin Independent, ERSA tyyppi: 130



Tilaustiedot

Tilausnumero	082250 130
GTIN	4003008061550
Tuoteluokka	04C

Kuvaus

Malli:

Ergonominen kaasukolvi, jossa **kätevä pietsosytytys**. Täyttö tavallisella butaanikaasulla (sytitinkaasu).

Käyttö:

Huolto- ja korjaustyöt paikoissa, joissa ei ole sähkövirtaa saatavilla, esim. sähkökatkoksen takia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää talttamaiset juotoskärjet 1,0; 2,4; 3,2 ja 4,8 mm. Poltinkärki (enint. 1400°C), kuumailmapuhallin (enint. 700°C), lämpöveitsi, kuumennuspelti kutistesukkien kutistamista varten, puhdistussieni ja sienen säilytysrasia kätevässä muovilaatikossa.

Tekninen kuvaus

kaasutyyppi	Butaanikaasu
Juottokärjen leveys	1 - 4,8 mm
Kuumennustehon portaaton säätö	25 - 130 W
Käyttöaika/täysi kaasusäiliö	40 - 120 min
sytytyksen tyyppi	Pietsosytytys
Suurin juottokärjen lämpötila	580 °C
Kaasujuottokolvin paino	121 g
Kuumennusaika	noin 50 s
Tuotetyyppi	Juotin

Tarvikkeet

Juotinkärki Valmistajamerkintä G132KN

082400 G132KN