

SWISS TOOLS

SisäSORVAUSPIDIN, PSC 63, Kiinnitys-Ø D1: 25mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318888 25
GTIN	2050001672940
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
SisäSORVAUSPIDINTEN kiinnittämiseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
L ₁	78 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

