

**Garant****eco-työkälinpidin, muoto B5 säteittäinen, oikea, pitkä, Varren Ø d1: 40 mm****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	319071 40
GTIN	4045197584328
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

**GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco – järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco – peruspidinten kanssa pistoon, nro 27 3651.**

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Muoto: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 118 mm

b<sub>2</sub>: 75,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 32,5 mm

**Tekninen kuvaus**

b <sub>1</sub>	118 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
h <sub>6</sub>	32,5 mm
b <sub>2</sub>	75,5 mm
h <sub>5</sub>	48 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka