

**Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M6 – 20, Kierretapinvarren Ø: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335430 7
GTIN	4045197152541
Tuoteluokka	32H

**Kuvaus****Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

**Käyttö:**

Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

**Huomautus:**

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

**Tekninen kuvaus**

Kierretapinvarren Ø	7 mm
Varren nelikulmio	5,5 mm
Kierretappialue	M6 – 20
Ulko-Ø D	46 mm
Varren Ø d	31 mm
Liitäntäpituus L	35 mm

Ulottuma H	11 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin