



Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M6 – 20, Kierretapinvarren Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	335430 10
GTIN	4045197152572
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

Käyttö:

Laukeavien kierteisistukkojen kanssa, nro 335340.

Huomautus:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (R_m 600 – 800 N/mm²). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	10 mm
Varren nelikulmio	8 mm
Kierretappialue	M6 – 20
Ulko-Ø D	46 mm
Varren Ø d	31 mm

Liitäntäpituus L	35 mm
Ulottuma H	11 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin