

**Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M3 – 12, Kierretapinvarren Ø: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335420 6
GTIN	4045197152473
Tuoteluokka	32H

**Kuvaus****Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

**Käyttö:**

Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

**Huomautus:**

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

**Tekninen kuvaus**

Kierretapinvarren Ø	6 mm
Varren nelikulmio	4,9 mm
Kierretappialue	M3 – 12
Ulko-Ø D	30 mm
Varren Ø d	19 mm
Liitântäpituus L	21,5 mm

Ulottuma H	7 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin