



## Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M6 – 20, Kierretapinvarren Ø: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	335430 12
GTIN	4045197152596
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

**Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

**Käyttö:**

Laukeavien kierteisistukkojen kanssa, nro 335340.

**Huomautus:**

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

### Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	12 mm
Varren nelikulmio	9 mm
Kierretappialue	M6 – 20
Ulko-Ø D	46 mm
Varren Ø d	31 mm

Liitäntäpituus L	35 mm
Ulottuma H	11 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin