

**Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin, M3 – 12, Kierretapinvarren Ø: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335610 10
GTIN	4045197152695
Tuoteluokka	32H

**Kuvaus****Malli:**

Pikavaihtopitimet, joissa **on** turvaliukukytkin.

**Käyttö:**

Pohjarei'ille

**Huomautus:**

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

**Tekninen kuvaus**

Kierretapinvarren Ø	10 mm
Varren nelikulmio	8 mm
Kierretappialue	M3 – 12
Ulko-Ø D	32 mm
Varren Ø d	19 mm
Liitântäpituus L	21,5 mm

Ulottuma H	25 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin