

**Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin, M6 – 20, Kierretapinvarren Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335620 8
GTIN	4045197152732
Tuoteluokka	32H

**Kuvaus****Malli:**

Pikavaihtopitimet, joissa **on** turvaliukukytkin.

**Käyttö:**

Pohjarei'ille

**Huomautus:**

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

**Tekninen kuvaus**

Kierretapinvarren Ø	8 mm
Varren nelikulmio	6,2 mm
Kierretappialue	M6 – 20
Ulko-Ø D	50 mm
Varren Ø d	31 mm
Liitântäpituus L	35 mm

Ulottuma H	34 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin