



## Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M3 – 12, Kierretapinvarren Ø: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	335420 10
GTIN	4045197152510
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

**Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

**Käyttö:**

Laukeavien kierteisistukkojen kanssa, nro 335340.

**Huomautus:**

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

### Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	10 mm
Varren nelikulmio	8 mm
Kierretappialue	M3 – 12
Ulko-Ø D	30 mm
Varren Ø d	19 mm

Liitäntäpituus L	21,5 mm
Ulottuma H	7 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin