

HOLEX**Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin, M14 – 33, Kierretapinvarren Ø: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335640 22
GTIN	4045197336071
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

Pikavaihtopitimet, joissa **on** turvaliukukytkin.

Käyttö:

Pohjarei'ille

Huomautus:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (R_m 600 – 800 N/mm²). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	22 mm
Varren nelikulmio	18 mm
Kierretappialue	M14 – 33
Ulko-Ø D	72 mm
Varren Ø d	48 mm

Liitäntäpituus L	55,5 mm
Ulottuma H	45 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin