

**Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin, M6 – 20, Kierretapinvarren Ø: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335620 14
GTIN	4045197152787
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

Pikavaihtopitimet, joissa **on** turvaliukukytkin.

Käyttö:

Pohjarei'ille

Huomautus:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (R_m 600 – 800 N/mm²). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	14 mm
Varren nelikulmio	11 mm
Kierretappialue	M6 – 20
Ulko-Ø D	50 mm
Varren Ø d	31 mm
Liitântäpituus L	35 mm

Ulottuma H	34 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin