

Garant**eco-työkälinpidin, muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 40 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319101 40
GTIN	4045197523723
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco – järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco – peruspidinten kanssa pistoon, nro 27 3651.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Varren leveys b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	40 mm
h ₅	32,5 mm
h ₂	34 mm
l ₁	85 mm
b ₁	85 mm
Varren leveys b ₃	20,5 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₁	25 mm
b ₂	42,5 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka