



Pötkö, 0,075×1,2 m, Käyttöalue: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	084385 UNI
GTIN	2050001710697
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyöhe, **poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä.** Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne **soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen.** Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. **Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.**

OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). **UNI**-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).

Sopii hyvin nesteiden rajaamiseen ja talteenottoon vuotopaikoissa ja ahtaissa välitiloissa. Estää nesteiden leviämisen turvallisesti.

Hiutaleilla täytetyt pötköt ja tyynyt.

Tekninen kuvaus

Väri	harmaa
Käyttöalue	UNI
suurin talteenottotilavuus	80 l

Toimituksen koko kpl/kartonki	20
Tuotetyyppi	Puomi