



Työkalunpidin, muoto C2 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 30 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319110 30
GTIN	4045197223975
Tuoteluokka	32V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihikutussuutin.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Varren leveys b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
l ₁	70 mm

b ₁	70 mm
h ₁	20 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm
h ₂	29 mm
Varren leveys b ₃	17 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

Tarvikkeet

Asennusavain kuulasuuttimelle Koko 10	319003 10
---------------------------------------	-----------