


SWISS TOOLS

Sisäsorvauspidin Vasen, PSC, Varren Ø / teränkoko: 40/12-110mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320386 40/12-110
GTIN	2050001715425
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	40 mm
Varaosa	S01
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Akselin kärkietäisyys f	22 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Terän koko	12
Varren Ø	40 mm
Hyötypituus L _N	90 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä

Asetuskulma κ	95 astetta
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Suutinrengas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Suurtehojäähdytys suurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06