



Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 1L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 1L
GTIN	4045197336606
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale K_2	4,9 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	6,1 mm
nelikulmalle K_1	2,1 mm
Jatkokappale L_2	70 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	6 mm
Jatkokappale L_3	230 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	2,8 mm
kiinnityspituudelle l_1	22 mm

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376

M4

Tuotetyyppi

Jatkokappale