

**Kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 25/18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319426 25/18
GTIN	4045197586636
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Soveltuu sisäjähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	25 mm
Malli	Kuva 2
l ₂	4 mm
Ø d ₄	29 mm
l ₁	50 mm
Kiinnike-Ø d ₂	18 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

