

**Kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 25/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319426 25/8
GTIN	4045197586186
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Soveltuu sisäjähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

**Käyttö:**

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Kiinnike-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
Ø d <sub>4</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	4 mm
Malli	Puristintappi
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

