

**Kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 40/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319426 40/14
GTIN	4045197586797
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Soveltuu sisäjähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

**Käyttö:**

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

$l_2$	5 mm
Kiinnike-Ø d <sub>2</sub>	14 mm
Malli	Kiilaura
Ø d <sub>4</sub>	44 mm
$l_1$	58 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

